



## Nyomatékkulcs skála nélkül, Maximális nyomaték: 2Nm



### Rendelési adatok

Rendelés száma	657320 2
GTIN	4580135821641
Árucikk kategória	66F

### Leírás

#### Kivitel:

Egykarú nyomatékkulcs beállító skála nélkül. A kulcs beállítása nyomatékkulcs-ellenőrző készülékkel történik. Recézett fém markolattal.

Szerszám gyorscsere rendszer csappal (Ø 6 mm).

#### Funkció:

Amikor a kulcs használata során eléri a beállított értéket, a kulcs „jelzést adva” (hallhatóan és érezhetően) kattan, majd ismét azonnal üzemkész.

#### Felhasználás:

Csavarok stb. ellenőrzött meghúzásához az előre beállított nyomaték szerint sorozatgyártás esetén.

#### Szabvány:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

#### Alkalmazás:

#### Magyarázat a rajzhoz és a képlethez:

$L_1$  = kar hossza rátűző szerszám nélkül

$L_2$  = beállított alaplímet a nyomatékkulcsnál

$L_3$  = kar hossza, a gyári kalibrálási alaplímettel

$L_4$  = a rátűző szerszám alaplímete

$L$  = a szerszám teljes hossza

$T_1$  = beállítandó forgatónyomaték

$T_2$  = előírt nyomaték

#### Figyelem:

Hozzávaló beállító szerszám 657325 sz.

A nyomaték garantált mérési pontossága csak a DIN EN ISO 6789 szerinti kalibrált nyomatéktartománytól biztosított. Hozzávaló feltűzhető szerszámok 657322 sz. és 657323 sz.

### Műszaki leírás

Nyomaték mérési pontossága	± 3 %
Nyomatéktartomány	3,5 - 17,7 lbf·in
Jegyzőkönyvezhető adatok	nem
Átkapcsolható leolvasás	Nm
Kioldási elv	mechanikus rövid utas kioldás
Kioldás jelzése	tapintásos
Kioldás jelzése	akusztikus
Meghúzási irány	Jobbos meghúzás
Csatlakozó forma	rátűző szerszámokhoz (csapos szár)
Kar hossza gyári kalibrálási bizonyítvánnyal [I <sub>3</sub> ]	114 mm
Mérési eljárás	Nyomaték
Maximális nyomaték	2 Nm
Kalibrálás	O6
Kalibrálás	O7
Feltűzhető szerszám befogó	∅ 6 mm
Sorozat	CSP
Súly	60 g
A kioldási értékállíthatósága	állítható
A kioldási érték beállítása	beállító skála nélkül (vizsgálókészülék szükséges)
Nyomatéktartomány	0,4 - 2 Nm
Szabvány	DIN EN ISO 6789
Visszajelzés	kioldó
Beállított alapl méret a nyomatékkulcsnál [I <sub>2</sub> ]	25 mm
Méréstechnika	mechanikus
Teljes hossz L	133 mm
Kar hossza feltűzhető szerszám nélkül [I <sub>1</sub> ]	89 mm
Kattanó funkció	nem
Slipper funkció	nem

Vonszolt mutató	nem
Termék fajtája	Nyomatékkulcs

## Szolgáltatások

BeállításNyomatékkulcs skála nélkül Típushoz SET	020080 SET
Kalibrálás és beállításNyomatékkulcs skála nélkül Maximális nyomaték 400 Nm	020090 400
DAkKS kalibrálás és beállításNyomatékkulcs skála nélkül Maximális nyomaték 1000 Nm	020190 1000