


Garant**GARANT Master Eco esztergakés, rövid, jobbos, Szár- / lapkaméret: 25/16mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	261136 25/16
GTIN	4067263122623
Árucikk kategória	21U

Leírás**Kivitel:**

Nagy hatékonyságú hűtés közvetlenül az élnél és további hátlap hűtés.

Figyelem:

A hűtőfolyadék eljuttatása a szár alján lévő hosszlyukon keresztül a 319006 – 319136, ill. 317900 sz. GARANT Master eco befogókkal < 125 mm szárhossznál. Opcionális csatlakozási lehetőség a 269207 és 269208 sz. összekötővel (G 1/8 col).

Műszaki leírás

Fejhossz L ₁	40 mm
Váltólapka csavar készlet	269023 3
Működő szélesség L ₄	32 mm
Kés ISO kódja	SVJCR/L 2525X16
Csavar alátétlapkához	269013 7
Szárméret	25 mm
Lapkaméret	16 mm
Alátétlapka	259033 5
Sorozat	Master Eco
Teljes hossz L	110 mm

Hozzávaló váltólapka	VC.. 1604..
Szabvány	Gyári szabvány
Felhasználás módja	jobbos
belső hűtés	igen
Beállítási szög κ	93 fok
Felhasználás	Külső hosszsztergálás
Felhasználás	Síkesztergálás
Termék fajtája	Esztergakés