


Garant**GARANT Master eco esztergakés rövid, jobbos, Szár- / lapkaméret: 20/16mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	261122 20/16
GTIN	4067263122548
Árucikk kategória	21U

Leírás**Kivitel:**

Nagy hatékonyságú hűtés közvetlenül az élnél és további hátlap hűtés.

Figyelem:

A hűtőfolyadék eljuttatása a 319006 – 319136 ill.317900 sz. GARANT Master eco befogókkal < 125 mm szárhossznál. Opcionális csatlakozási lehetőség a 269207 és 269208 sz. összekötővel (G 1/8 col).

Műszaki leírás

Csavar alátétlapkához	269013 7
Szárméret	20 mm
Hozzávaló váltólapka	VB.. 1604..
Váltólapka csavar készlet	269023 3
Alátétlapka	259033 5
Fejhossz L ₁	40 mm
Lapkaméret	16 mm
Működő szélesség L ₄	25 mm
Sorozat	Master Eco
Teljes hossz L	100 mm
Kés ISO kódja	SVJBR/L 2020H16

Szabvány	DIN ISO 5610
Felhasználás módja	jobbos
belső hűtés	igen
Beállítási szög κ	93 fok
Felhasználás	Síkesztergálás
Felhasználás	Külső hosszesztergálás
Termék fajtája	Esztergakés