

**Garant****GARANT Master eco esztergakés körmös szorítással, jobbos, Szár- / lapkaméret L: 25/16mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	272004 25/16
GTIN	4067263122685
Árucikk kategória	21U

**Leírás****Kivitel:**

Nagy hatékonyságú hűtés közvetlenül az élnél és további hátlap hűtés.

**Tartalom:**

**1,5°-os alátétlapkával.**

**Figyelem:**

A hűtőfolyadék eljuttatása a szár alján lévő hosszlyukon keresztül a 319006 – 319136, ill. 317900 sz. GARANT Master eco befogókkal < 125 mm szárhossznál. Opcionális csatlakozási lehetőség a 269207 és 269208 sz. összekötővel (G 1/8 col).

**Műszaki leírás**

Működő szélesség L <sub>4</sub>	32 mm
Alátétlapka 1,5°	279819 1
Teljes hossz L	100 mm
Sorozat	Master Eco
Alátétlapka csavar	279824 1
Szárméret	25 mm
Szorítóköröm, csavar,O-gyűrű	279835 3
Fejhossz L <sub>1</sub>	30 mm

Lapkaméret	16 mm
Felhasználás módja	jobbos
belső hűtés	igen
Termék fajtája	Esztergakés