

**Garant****Performance hidropasztikus befogó Master Chuck, SK 40 rövid, Befogási ØD1: 8mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	302195 8
GTIN	4067263265481
Árucikk kategória	31A

**Leírás****Kivitel:**

- Különösen alkalmas nagy dinamikájú marási felhasználáshoz.
- FEM (Finite-Elemente-Methode) által optimalizált külső kontúr -> robusztus a max. merevség, a nagyobb szerszámtartam, nagyobb időegység alatt leválasztott forgácmennyiség, minden megmunkálási stratégiához megfelelő.
- RFID / Balluff-Chip furattal.
- Axiális hosszúság-beállítás, állítási út 10 mm.
- Szűkítőhüvelyek használata lehetséges.
- 170°C-ig 4 órán át hőálló.
- Akár 10x több befogási művelet is lehetséges a standard hidropasztikus befogóhoz képest.
- A szorítócsavarnak nagyon alacsony a meghúzási nyomatéka - egyszerűen kezelhető.
- Szabadalmaztatott új hidropasztikus befogó - megbízható és tartós, prémium körfutás.

**Felhasználás:**

Univerzálisan nagyolási és simítási műveletekhez készült. h6 szártűrésű szerszámok befogásához.

**Tartalom:**

Keresztmarkolatú hatszögműkulcs.

**Opcionális tartozék:**

Kúpvonócsap (AB) 308600 – 308806 sz., AB szorítókulcs 308820 – 308835 sz., szűkítőpersely 302135 – 302187 sz.

**Műszaki leírás**

L <sub>3</sub>	27 mm
Befogási Ø D <sub>1</sub>	8 mm
Ø D <sub>2</sub>	28 mm
A-méret kinyúlási hossz	50 mm
Külső Ø D	42 mm
Befogó	SK 40 rövid
Befogó szabvány	ISO 7388-1
Alak	ADB
belső hűtés	igen
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám	G 2,5, 25000 min <sup>-1</sup> -nél
Körfutási pontosság	≤ 3 µm
Forgácsolási stratégia	HSC
Forgácsolási stratégia	HPC
Balluffchip furat	igen
Termék fajtája	Hidroplasztikus szerszámbefogó