


Garant**CNMG 160608, Minőség: HB7130-2**

Rendelési adatok

Rendelés száma	250168 HB7130-2
GTIN	4067263121398
Árucikk kategória	21G

Leírás

CNMG 160608 HB7130-2 Minőség: HB7130-2

Forgácstörő: VM

Tűrés: M

Fogásmélység a_p : 0,5 - 4 mmElőtolás f : 0,1 - 0,4 mm/ford,Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c : 70 - 240 m/min

Műszaki leírás

Bevonat	bevonattal
Tűrés	M
Forgácsolási feltétel	enyhén megszakított
Fogásmélység a_p	0,5 - 4 mm
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	70 - 240 m/min
Cserék / élek száma	4

Forgácstörő	VM
Szerszámanyag	HM
Fő felhasználás	M
Előtolás f	0,1 - 0,4 mm/ford,
Váltólapka ISO kód	CNMG 160608
Minőség	HB7130-2
Sarokrádiusz	0,8 mm
Simító / nagyoló hozzárendelés	Nagyolás-simítás
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz