

Garant**CNMG 160608, Minőség: HB7130-2**

Rendelési adatok

Rendelés száma	250334 HB7130-2
GTIN	4067263290629
Árucikk kategória	21G

Leírás

CNMG 160608 HB7130-2 Minőség: HB7130-2

Forgácstörő: VG

Fogásmélység a_p : 1,5 - 6 mmElőtolás f : 0,25 - 0,6 mm/ford,Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c : 60 - 220 m/min

Műszaki leírás

Simító / nagyoló hozzárendelés	Simítás
Forgácsolási feltétel	enyhén megszakított
Forgácstörő	VG
Cserék / élek száma	4
Váltólapka ISO kód	CNMG 120412
Minőség	HB7130-2
Fogásmélység a_p	1,5 - 6 mm

Szerszámanyag	HM
Sarokrídusz	1,2 mm
Fő felhasználás	M
Bevonat	bevonattal
Előtolás f	0,25 - 0,6 mm/ford,
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	60 - 220 m/min
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz