



## Rendelési adatok

Rendelés száma	077824 72297264
GTIN	4014586898094
Árucikk kategória	03F

## Leírás

Kivitel:

Piacvezető oszcilláló szerszámok három különböző teljesítmény kategóriában (SuperCut, MultiMaster, MultiTalent) új kivitelben Starlock szerszámefogóval (továbbfejlesztett erőátvitel akár 35 %-kal gyorsabb munkavégzéshez).Szinte korlátlan felhasználási lehetőségek (fűrészelés, csiszolás, hántolás, vágás, ráspolyozás) az oszcilláló mozgásfolyamat következtében (csekély porképződés).Fokozatmentes elektronikus fordulatszám-szabályozás az optimális felhasználáshoz.Maximális minőség és stabilitás a fém meghajtásnak és golyós- és tőcsapágyak általános felhasználásának köszönhetően.Optimális felhasználás a puha betéteket tartalmazó ergonomikus design és a csekély súly következtében. A Starlock Plus szerszámefogónak köszönhetően önnek 100 FEIN tartozékhoz van hozzáférése a Starlock és Starlock Plus teljesítmény kategóriában. MultiTool építéshez és felújításhoz fában, fémben, gipszkartonban és műanyagban végzett fűrészeléshez szükséges alapfelszereltséggel.

Tartalom:

1× műanyag szerszámkoffer, 1× E-Cut Long-Life fűrészlap (35 mm), 1× E-Cut Long-Life fűrészlap (65 mm), 1× univerzális E-Cut fűrészlap (44 mm).

## Műszaki leírás

Súly	1,4 kg
Gyártó jelölése	MM 300 Plus Start
Amplitúdó (oszcillációs mozgás)	2 × 1,6 fok

Energiaellátás	Vezetékes
Teljesítményfelvétel	250 W
Szerszámbefogás	Starlock, Starlock Plus
Rezgésszám	11000 - 20000 min <sup>-1</sup>
Kábelhossz	5 m
Csomagolás	Rendszerkoffer (L-Boxx)
Termék fajtája	Rezgőkészülékek