

**Sarokmaró 90° MEC17, furattal, Ø D / élek száma Z: 40/4mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	227510 40/4
GTIN	4960664452736
Árucikk kategória	250

Leírás**Kivitel:**

A hosszú vágóélek rendkívül nagy fogásmélységet tesznek lehetővé. Alacsony számú élek.

Műszaki leírás

Felfogó furat Ø	16 mm
Maximális fogásmélység $a_{p\max}$	15,7 mm
Teljes hossz L_{ges}	40 mm
Vágóél Ø D_c	40 mm
Váltólapka csavar	229709 (T15; 3,5 Nm)
Hozzávaló váltólapka	BDMT 170408
Vágóélek száma Z	4
Ferde bemarkási szög α_{\max}	0,45 fok
Ferde bemarkási hossz L az α_{\max} -hoz	31,6 mm

Interpolációs marás $\varnothing D_{\min}$	73 mm
Interpolációs marás $\varnothing D_{\max}$	78 mm
$\varnothing D_3$	33 mm
Szárkivitel	furattal
Beállítási szög κ	90 fok
Marási felhasználási	Ferde bemarkás
Marási felhasználási	Sarokmarás
Marási felhasználási	horonymarás
belső hűtés	igen
Termék fajtája	Sarokmaró

Tartozék

Szorítócsavar	229709
---------------	--------