

Garant**KNUX 160410R, Minőség: HB7130-2****Rendelési adatok**

Rendelés száma	251036 HB7130-2
GTIN	4067263330226
Árucikk kategória	21G

Leírás

KNUX 160410R HB7130-2 Minőség: HB7130-2

Forgácstörő: VM

Forgácstörő: 2,2 mm

Fogásmélység a_p : 0,5 - 5 mmElőtolás f : 0,2 - 0,5 mm/ford,Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c : 70 - 240 m/min**Műszaki leírás**

Cserék / élek száma	2
Forgácstörő	2,2 mm
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	70 - 240 m/min
Simító / nagyoló hozzárendelés	Nagyolás-simítás
Forgácstörő	VM
Fő felhasználás	M
Minőség	HB7130-2
Fogásmélység a_p	0,5 - 5 mm
Bevonat	bevonattal
Előtolás f	0,2 - 0,5 mm/ford,

Sarokrídusz	1 mm
Forgácsolási feltétel	folyamatos
Szerszámanyag	HM
Váltólapka ISO kód	KNUX 160410R
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz