

Garant**KNUX 160410L, Minőség: HB7130-2****Rendelési adatok**

| | |
|-------------------|-----------------|
| Rendelés száma | 251038 HB7130-2 |
| GTIN | 4067263330233 |
| Árucikk kategória | 21G |

Leírás

KNUX 160410L HB7130-2 Minőség: HB7130-2

Forgácstörő: VM

Forgácstörő: 2,2 mm

Fogásmélység a_p : 0,5 - 5 mmElőtolás f : 0,2 - 0,5 mm/ford,Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c : 70 - 240 m/min**Műszaki leírás**

| | |
|--|--------------------|
| Simító / nagyoló hozzárendelés | Nagyolás-simítás |
| Minőség | HB7130-2 |
| Előtolás f | 0,2 - 0,5 mm/ford, |
| Forgácstörő | VM |
| Forgácstörő | 2,2 mm |
| Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c | 70 - 240 m/min |
| Fogásmélység a_p | 0,5 - 5 mm |
| Bevonat | bevonattal |
| Cserék / élek száma | 2 |
| Fő felhasználás | M |

| | |
|-----------------------|---------------------------|
| Forgácsolási feltétel | folyamatos |
| Szerszámanyag | Keményfém |
| Sarokrádiusz | 1 mm |
| Váltólapka ISO kód | KNUX 160410L |
| Termék fajtája | Váltólapka esztergáláshoz |