

**Sarokmaró 90° MEC17, Hengeres szár, Ø D / élek száma Z: 28/2XLmm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	227500 28/2XL
GTIN	4960664461080
Árucikk kategória	250

Leírás**Kivitel:**

A hosszú vágóélek rendkívül nagy fogásmélységet tesznek lehetővé. Alacsony számú élek.

belső hűtés: igen

Vágóél Ø D_c: 28 mm

Vágóélek száma Z: 2

Maximális fogásmélység a_{p,max}: 15,7 mm

Kinyúlási hossz L₁: 36 mm

Teljes hossz L_{ges}: 120 mm

Szár Ø D_s h₆: 25 mm

Műszaki leírás

Teljes hossz L _{ges}	120 mm
Hozzávaló váltólapka	BDMT 170408
Kinyúlási hossz L ₁	36 mm
Szár Ø D _s h ₆	25 mm
Vágóél Ø D _c	28 mm
Váltólapka csavar	229709 (T15; 3,5 Nm)
Maximális fogásmélység a _{p,max}	15,7 mm
Vágóélek száma Z	2
Ferde bemarási hossz L az α _{max} -hoz	19,6 mm
Interpolációs marás Ø D _{max}	54 mm

Interpolációs marás $\varnothing D_{\min}$	49 mm
Ferde bemarkási szög α_{\max}	0,73 fok
$\varnothing D_3$	21 mm
Szárkivitel	Hengeres szár
Beállítási szög κ	90 fok
Marási felhasználási	Sarokmarás
Marási felhasználási	Ferde bemarkás
Marási felhasználási	horonymarás
belső hűtés	igen
Termék fajtája	Sarokmaró

Tartozék

Szorítócsavar	229709
---------------	--------