


Garant**SNMG 120408, Minőség: HB7130-2**

Rendelési adatok

Rendelés száma	251144 HB7130-2
GTIN	4067263330240
Árucikk kategória	21G

Leírás

SNMG 120408 HB7130-2 Sarokrádiusz: 0,8 mm
Minőség: HB7130-2
Forgácstörő: VS
Fogásmélység a_p : 0,3 - 2 mm
Előtolás f : 0,1 - 0,4 mm/ford,
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c : 80 - 270 m/min

Műszaki leírás

Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	80 - 270 m/min
Szerszámanyag	HM
Simító / nagyoló hozzárendelés	Nagyolás-simítás
Bevonat	bevonattal
Előtolás f	0,1 - 0,4 mm/ford,
Fő felhasználás	M
Forgácstörő	VS

Minőség	HB7130-2
Fogásmélység a _p	0,3 - 2 mm
Váltólapka ISO kód	SNMG 120408
Forgácsolási feltétel	enyhén megszakított
Cserék / élek száma	8
Sarokrádiusz	0,8 mm
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz