

Garant**SNMG 120404, Minőség: HB7130-2**

Rendelési adatok

Rendelés száma	251222 HB7130-2
GTIN	4067263330257
Árucikk kategória	21G

Leírás

SNMG 120404 HB7130-2 Sarokrádiusz: 0,4 mm
Minőség: HB7130-2
Forgácstörő: VM
Fogásmélység a_p : 0,5 - 4 mm
Előtolás f : 0,1 - 0,4 mm/ford,
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c : 70 - 240 m/min

Műszaki leírás

Cserék / élek száma	8
Forgácstörő	VM
Minőség	HB7130-2
Fogásmélység a_p	0,5 - 4 mm
Szerszámanyag	HM
Sarokrádiusz	0,4 mm
Forgácsolási feltétel	enyhén megszakított

Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	70 - 240 m/min
Bevonat	bevonattal
Simító / nagyoló hozzárendelés	Nagyolás-simítás
Fő felhasználás	M
Váltólapka ISO kód	SNMG 120404
Előtolás f	0,1 - 0,4 mm/ford,
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz