

Garant**SCMT 09T308, Minőség: HB7130-2**

Rendelési adatok

Rendelés száma	260744 HB7130-2
GTIN	4067263290964
Árucikk kategória	21G

Leírás

SCMT 09T308 HB7130-2 Sarokrádiusz: 0,8 mm
Minőség: HB7130-2
Forgácstörő: VS
Fogásmélység a_p : 0,2 - 1,5 mm
Előtolás f : 0,1 - 0,3 mm/ford,
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c : 80 - 270 m/min

Műszaki leírás

Bevonat	bevonattal
Forgácsolási feltétel	enyhén megszakított
Simító / nagyoló hozzárendelés	Simítás
Sarokrádiusz	0,8 mm
Minőség	HB7130-2
Fő felhasználás	M
Váltólapka ISO kód	SCMT 09T308

Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	80 - 270 m/min
Forgácstörő	VS
Fogásmélység a_p	0,2 - 1,5 mm
Előtolás f	0,1 - 0,3 mm/ford,
Cserék / élek száma	4
Szerszámanyag	HM
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz