


Garant**SCMT 120408, Minőség: HB7130-2**

Rendelési adatok

Rendelés száma	260750 HB7130-2
GTIN	4067263290971
Árucikk kategória	21G

Leírás

SCMT 120408 HB7130-2 Sarokrádiusz: 0,8 mm
Minőség: HB7130-2
Forgácstörő: VS
Fogásmélység a_p : 0,2 - 1,5 mm
Előtolás f : 0,1 - 0,3 mm/ford,
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c : 80 - 270 m/min

Műszaki leírás

Simító / nagyoló hozzárendelés	Simítás
Minőség	HB7130-2
Cserék / élek száma	4
Szerszámanyag	HM
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	80 - 270 m/min
Előtolás f	0,1 - 0,3 mm/ford,
Bevonat	bevonattal

Váltólapka ISO kód	SCMT 120408
Forgácsolási feltétel	enyhén megszakított
Fő felhasználás	M
Forgácstörő	VS
Fogásmélység a_p	0,2 - 1,5 mm
Sarokrádiusz	0,8 mm
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz