

Garant**TNMG 160408, Minőség: HB7140-2**

Rendelési adatok

Rendelés száma	251544 HB7140-2
GTIN	4067263315315
Árucikk kategória	21G

Leírás

TNMG 160408 HB7140-2 Minőség: HB7140-2

Forgácstörő: VM

Tűrés: M

Fogásmélység a_p : 0,5 - 5 mmElőtolás f : 0,2 - 0,5 mm/ford,Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c : 60 - 200 m/min

Műszaki leírás

Cserék / élek száma	6
Simító / nagyoló hozzárendelés	Nagyolás-simítás
Minőség	HB7140-2
Sarokrádiusz	0,8 mm
Forgácstörő	VM
Előtolás f	0,2 - 0,5 mm/ford,
Fogásmélység a_p	0,5 - 5 mm

Váltólapka ISO kód	TNMG 160408
Bevonat	bevonattal
Fő felhasználás	M
Szerszámanyag	HM
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	60 - 200 m/min
Forgácsolási feltétel	erősen megszakított
Tűrés	M
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz