

Garant**GARANT Softcut® HSI sűrű osztás, furattal, Ø D / élek száma Z: 80/8mm**

Rendelési adatok

Rendelés száma	214857 80/8
GTIN	4045197553478
Árucikk kategória	210

Leírás

Kivitel:

Nagyon nyugodt járás az egyedi szerszámgeometriának köszönhetően. Különösen stabil kivitelű lapka az optimális előtolás érdekében. Váltólapka rögzítés speciális csavarokkal, melyek nagy mértékben ellenállnak a nyíróerőknek.

Felhasználás:

Kitűnő felületminőségekhez. Sorjamentes marás.

Figyelem:

A **211750 sz. 3,0 méretű** GARANT TQ nyomaték-csavarhúzó a **674252 sz. 15IP** méretű pengével használja.

$a_e > 0,5 \times D$ esetén az $a_{p,max}$ 6 mm-re csökkentse.

Pontos 90°-os sarkokhoz $a_p = 8$ mm értéket válasszon.

Ahhoz, hogy mind a **4 vágóélt** használni lehessen, a váltólapkát **mindig a megadott irányba (az óramutató járásával ellentétesen) kell elforgatni.**

Műszaki leírás

Hozzávaló váltólapka	SO.. 1205..
Maximális fogásmélység $a_{p,max}$	10 mm

Vágóél $\varnothing D_c$	80 mm
Teljes hossz L_{ges}	50 mm
Felfogó furat \varnothing	27 mm
Váltólapka csavar készlet	219833 (15IP; 3,0 Nm)
Vágóélek száma Z	8
Sorozat	Softcut®
Szárkivitel	furattal
Beállítási szög κ	90 fok
Marási felhasználási	Sarokmarás
Élek felosztása	egyenlőtlen
belső hűtés	igen
Szerszámcsere	PowerCard
Termék fajtája	Sarokmaró

Tartozék

Nyomaték-csavarhúzó, fixen beállítva Beállított nyomaték 3,0 Nm	211750 3,0
PrecisionBit Torx Plus®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx Plus® profil 5IP	674252 5IP
Váltólapka csavar készlet 10 darabos	219833