

**Sarokmaró 90° MEC17, furattal, Ø D / élek száma Z: 50/4mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	227510 50/4
GTIN	4960664452743
Árucikk kategória	250

Leírás**Kivitel:**

A hosszú vágóélek rendkívül nagy fogásmélységet tesznek lehetővé. Alacsony számú élek.

Műszaki leírás

Felfogó furat Ø	22 mm
Maximális fogásmélység $a_{p,max}$	15,7 mm
Váltólapka csavar	229709 (T15; 3,5 Nm)
Vágóél Ø D_c	50 mm
Teljes hossz L_{ges}	40 mm
Hozzávaló váltólapka	BDMT 170408
Vágóélek száma Z	4
Ferde bemarkási szög α_{max}	0,34 fok
Ferde bemarkási hossz L az α_{max} -hoz	41,6 mm

Interpolációs marás $\varnothing D_{\min}$	93 mm
Interpolációs marás $\varnothing D_{\max}$	98 mm
$\varnothing D_3$	43 mm
Szárkivitel	furattal
Beállítási szög κ	90 fok
Marási felhasználási	Ferde bemarkás
Marási felhasználási	Sarokmarás
Marási felhasználási	horonymarás
belső hűtés	igen
Termék fajtája	Sarokmaró

Tartozék

Szorítócsavar	229709
---------------	--------