

Garant**TCMT 110204, Minőség: HB7140-2****Rendelési adatok**

Rendelés száma	260952 HB7140-2
GTIN	4067263329619
Árucikk kategória	21G

Leírás

TCMT 110204 HB7140-2 Minőség: HB7140-2

Forgácstörő: VS

Fogásmélység a_p : 0,2 - 1,5 mmElőtolás f : 0,1 - 0,3 mm/ford,Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c : 70 - 230 m/min**Műszaki leírás**

Előtolás f	0,1 - 0,3 mm/ford,
Minőség	HB7140-2
Cserék / élek száma	3
Fogásmélység a_p	0,2 - 1,5 mm
Simító / nagyoló hozzárendelés	Simítás
Sarokrádiusz	0,4 mm
Váltólapka ISO kód	TCMT 110204
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	70 - 230 m/min

Fő felhasználás	M
Szerszámanyag	Keményfém
Bevonat	bevonattal
Forgácsolási feltétel	erősen megszakított
Forgácstörő	VS
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz