

Garant**TC.T 110202, Minőség: HB7140-2**

Rendelési adatok

Rendelés száma	260980 HB7140-2
GTIN	4067263329657
Árucikk kategória	21G

Leírás

TC.T 110202 HB7140-2 Minőség: HB7140-2

Forgácstörő: VM

Tűrés: M

Fogásmélység a_p : 0,5 - 2,5 mmElőtolás f : 0,1 - 0,4 mm/ford,Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c : 60 - 200 m/min

Műszaki leírás

Előtolás f	0,1 - 0,4 mm/ford,
Fő felhasználás	M
Szerszámanyag	Keményfém
Tűrés	M
Váltólapka ISO kód	TCMT 110202
Forgácstörő	VM
Fogásmélység a_p	0,5 - 2,5 mm

Forgácsolási feltétel	erősen megszakított
Minőség	HB7140-2
Simító / nagyoló hozzárendelés	Nagyolás-simítás
Sarokrádiusz	0,2 mm
Bevonat	bevonattal
Cserék / élek száma	3
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	60 - 200 m/min
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz