

Garant**VBMT 160402, Minőség: HB7140-2**

Rendelési adatok

Rendelés száma	261150 HB7140-2
GTIN	4067263329817
Árucikk kategória	21G

Leírás

VBMT 160402 HB7140-2 Minőség: HB7140-2

Forgácstörő: VS

Fogásmélység a_p : 0,2 - 1,5 mmElőtolás f : 0,1 - 0,3 mm/ford,Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c : 70 - 230 m/min

Műszaki leírás

Váltólapka ISO kód	VBMT160402
Fő felhasználás	M
Simító / nagyoló hozzárendelés	Simítás
Forgácsolási feltétel	erősen megszakított
Előtolás f	0,1 - 0,3 mm/ford,
Bevonat	bevonattal
Forgácstörő	VS

Sarokrídusz	0,2 mm
Fogásmélység a_p	0,2 - 1,5 mm
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	70 - 230 m/min
Szerszámanyag	Keményfém
Cserék / élek száma	2
Minőség	HB7140-2
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz