



Nagy előtolású maró 7792VX, menettel, Ø D / élek száma Z: 35/3mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	221905 35/3
GTIN	2050002058545
Árucikk kategória	28R

Leírás

Leírás:

A váltólapkák egyedülálló konstrukciója, valamint azok fogásvételi szöge a marótestben jelentősen csökkenti a radiális erőket és azokat axiális irányba elvezeti. Különösen vastag váltólapkák 4 éllel a legnehezebb felhasználásokhoz és a magas szintű gazdaságosság érdekében. A szerszám különleges előnyökkel rendelkezik síkmarásnál és reteszhorony marásnál, és a köszörült Wiper éllel mind üregmarási, mind simítási műveletekhez alkalmas.

Műszaki leírás

Ø D ₃	20 mm
Váltólapka méret	09
Felfogó menet M	M16
Váltólapka csavar	229918 (T15; 2,1 Nm)
Maximális fogásmélység a _{p,max}	1,5 mm
Hozzávaló váltólapka	XD.. 0904
Teljes hossz L _{ges}	43 mm
Vágóél Ø D _c	35 mm
Vágóélek száma Z	3
belső hűtés	igen
Ferde bemarási hossz L az α _{max} -hoz	19,3 mm

Interpolációs marás $\varnothing D_{\min}$	55 mm
Ferde bemarkási szög α_{\max}	0,74 fok
Interpolációs marás $\varnothing D_{\max}$	68 mm
Szárkivitel	menettel
Marási felhasználási	horonymarás
Marási felhasználási	Ferde bemarkás
Marási felhasználási	Üregmarás
Forgácsolási stratégia	HPC
Termék fajtája	Másolómaró

Tartozék

Szorítócsavar	229908
Szorítócsavar	229918