




## Furatmikrokátor KT, Méréstartomány: 100-510mm



### Rendelési adatok

Rendelés száma	435125 100-510
GTIN	2050002074408
Árucikk kategória	46D

### Leírás

#### Kivitel:

Két ponton mérő furatmérő, a **Schwenk kivitelre** építve. Furatprofilok és fogazások, magfogazások és bordás kerékaggyprofilok mérésére. Nagy pontosság és megbízhatóság a tapintócsap-út szegmensátfordításával. Széles méréstartományt lefed a cserélhető mérőbetéteknek köszönhetően. A gömbös betétek befogására a mérőbetétek belső menettel vannak ellátva. A gömbös betétek keményfém gömbjei már  $\varnothing 0,5$  mm-től rendelkezésre állnak 0,001 mm-es fokozatokban (tűrés  $< 2\mu\text{m}$ ).

#### Tartalom:

Készüléktartó tapintócsappal és mérőbetétekkel, gömbös betétek és finomkijelző nélkül.

#### Opcionális tartozék:

Gömbös betétek keményfém gömbökkel, finomkijelző 434674 sz., induktív finomkijelző 434670 sz., balrafutó mérőóra 434807 sz. 10 méret, digitális mérőóra 434322 sz.

#### Figyelem:

Mérőtüske kivitel az ingadozás nélküli biztonságos és gyors méréshez külön ajánlatkérésre.

### Műszaki leírás

Mérésmélység	235 mm
Mérőtárcsák száma	4
Ismétlési pontosság mérőóra nélkül	0,5 $\mu\text{m}$
Méréstartomány	100 - 510 mm

Mérőcsapok száma	5
Csomagolás	Stabil doboz
Kalibrálás	Kérjen ajánlatot
Termék fajtája	2 pontos furatmikrokátor