



Nagy előtolású maró 7792VX, furattal, Ø D / élek száma Z: 40/3mm



Rendelési adatok

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 221908 40/3 |
| GTIN | 4059782505438 |
| Árucikk kategória | 28R |

Leírás

Leírás:

A váltólapkák egyedülálló konstrukciója, valamint azok fogásvételi szöge a marótestben jelentősen csökkenti a radiális erőket és azokat axiális irányba elvezeti. Különösen vastag váltólapkák 4 éllel a legnehezebb felhasználásokhoz és a magas szintű gazdaságosság érdekében. A szerszám különleges előnyökkel rendelkezik síkmarásnál és reteszhorony marásnál, és a köszörült Wiper éllel mind üregmarási, mind simítási műveletekhez alkalmas.

Műszaki leírás

| | |
|---|---------------------|
| Ø D ₃ | 25 mm |
| Felfogó furat Ø | 16 mm |
| Hozzávaló váltólapka | XD.. 0904 |
| Váltólapka méret | 09 |
| Teljes hossz L _{ges} | 32 mm |
| Maximális fogásmélység a _{p,max} | 1,5 mm |
| Váltólapka csavar | 229918 (T15; 2,1Nm) |

| | |
|---|----------------|
| Vágóél $\varnothing D_c$ | 40 mm |
| Vágóélek száma Z | 3 |
| belső hűtés | igen |
| Interpolációs marás $\varnothing D_{\min}$ | 65 mm |
| Interpolációs marás $\varnothing D_{\max}$ | 78 mm |
| Ferde bemarkási hossz L az α_{\max} -hoz | 24,3 mm |
| Ferde bemarkási szög α_{\max} | 0,59 fok |
| Beállítási szög κ | 13 fok |
| Fz helikális | 0,7 |
| Szárkivitel | furattal |
| Marási felhasználási | Ferde bemarkás |
| Marási felhasználási | horonymarás |
| Marási felhasználási | Üregmarás |
| Forgácsolási stratégia | HPC |
| Termék fajtája | Másolómaró |

Tartozék

| | |
|---------------|--------|
| Szorítócsavar | 229918 |
|---------------|--------|