


**Garant****GARANT fúrógépsatu 60 mm, Pofaszélesség A: 80mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	365035 80
GTIN	4067263515630
Árucikk kategória	31S

**Leírás****Kivitel:**

- **Stabil kivitel erős orsóval.**
- **Edzett és köszörült pofák.**
- **Precíz befogás a lapos pályavezeték miatt.**
- **Az egyik pofát horizontális és vertikális prizmával látták el gömbanyagokhoz, a másik pofa sima.**
- **Lapos munkadarabok befogásához mindkét pofa lépcsős.**
- **Szabadalmaztatás alatt álló integrált excentrikus gyorsrögzítő a fúrógép asztalon történő biztonságos rögzítéshez.**
- **A hornyoknál történő gyors rögzítés a fúrógép teljes asztalán lehetővé teszi a befogott munkadarab rugalmas és hatékony megmunkálását bármely pozíciónál, ismételt rögzítés nélkül.**

**Felhasználás:**

Munkadarabok befogására fúrógépeken.

**Alapanyag:**

A test és a mozgó pofák speciális öntvényből készülnek.

**Pontosság:**

**0,10 mm-en** belül.

**Műszaki leírás**

Teljes magasság c	65 mm
Szorítóhorony szélesség	13 mm

Maximális teljes hossz L <sub>4</sub>	280 mm
Alaptest szélesség B	140 mm
Pofamagasság C	28 mm
Súly	5,7 kg
Szorítóhorony távolság	110 mm
Alaptest hossza a	238 mm
Befogási tartomány b	120 mm
Pofaszélesség A	80 mm
Színkódok a megfelelő tartozékokhoz	BM satu kék
Termék fajtája	Fúrógép satu

## Tartozék

Tartalék orsó kézi fúrógépsatuhoz Típushoz 60	365037 60
Ütköző Típus 1	365028 1
Vezetősin a 365023 sz. satuhoz	365025
Tartalék pofa pár (2 darab) gyorszorító ill. kézi fúrógépsatuhoz Típushoz 60	365036 60