

Garant**ER szorítópatronos befogó Forma AD, BT 30 A = 100, ER szorítópatron mérethez: 25****Rendelési adatok**

Rendelés száma	302752 25
GTIN	4067263002550
Árucikk kategória	31A

Leírás**Kivitel:**

Köszörült külső és belső kúp.

- **Minden szár keményen felszabályozva (nyugodt járás!). Kiegyensúlyozási fok G2,5/25000 min⁻¹.**
- **Felfogó anya finoman kiegyensúlyozva (G2,5/25000 min⁻¹).**
- **Optimális kopási jellemzők, ill. nyomaték átvitel a bevonatos precíziós felfogó anyának köszönhetően.**

Felhasználás:

Hengeres szárú szerszámok szorítópatronban történő befogásához **DIN 6499 A és B alak szerint.**

Tartalom:

ER felfogó anya.

Különleges tartozék:

ER szorítópatron 308881 – 309434 sz., ER szorítókulcs 309680 – 309745 ill. 613300 sz.

Kúpvonócsap (AB) 308760 – 308802 sz., AB szorítókulcs 308820 – 308835 sz.

Figyelem:

Hozzávaló felfogó anyákat lásd a 309580 ill. 309610 sz. alatt.

Műszaki leírás

ER szorítókulcs	25
ER szorítópatronhoz	25

Befogási tartomány	1 - 16 mm
Tartalék ER felfogó anya	25
A-méret kinyúlási hossz	100 mm
Külső Ø D	42 mm
Befogó	BT 30 A = 100
Befogó szabvány	ISO 7388-2
Befogó szabvány	JIS B6339
Alak	AD
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám	G 2,5, 25000 min ⁻¹ -nél
Körfutási pontosság	≤ 3 µm
Forgácsolási stratégia	HSC
Termék fajtája	Szorítópatronos befogó