

**Sarokmaró 90° MEC17, furattal, Ø D / élek száma Z: 63/5mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	227510 63/5
GTIN	4960664452767
Árucikk kategória	250

Leírás**Kivitel:**

A hosszú vágóélek rendkívül nagy fogásmélységet tesznek lehetővé. Alacsony számú élek.

Műszaki leírás

Hozzávaló váltólapka	BDMT 170408
Felfogó furat Ø	22 mm
Teljes hossz L_{ges}	40 mm
Váltólapka csavar	229709 (T15; 3,5 Nm)
Maximális fogásmélység $a_{p,max}$	15,7 mm
Vágóél Ø D_c	63 mm
Vágóélek száma Z	5
Ferde bemarkási szög α_{max}	0,26 fok
Ferde bemarkási hossz L az α_{max} -hoz	54,6 mm

Interpolációs marás $\varnothing D_{\min}$	119 mm
Interpolációs marás $\varnothing D_{\max}$	124 mm
$\varnothing D_3$	56 mm
Szárkivitel	furattal
Beállítási szög κ	90 fok
Marási felhasználási	Ferde bemarkás
Marási felhasználási	Sarokmarás
Marási felhasználási	horonymarás
belső hűtés	igen
Termék fajtája	Sarokmaró

Tartozék

Szorítócsavar	229709
---------------	--------