


Garant**XNEX 080608, HB7710, Típus: GGG**

Rendelési adatok

Rendelés száma	215190 GGG
GTIN	4067263499527
Árucikk kategória	21A

Leírás

Kivitel:

Kétoldalú 2×3 élű keményfém váltólapka **sarokmarási műveletekhez**.

A 6 él nagyon gazdaságos az alacsony élenkénti árnak köszönhetően.

Figyelem:

Alkalmazási irányértékek, ha $a_e = 0,3 \times D$ / $a_p = 3\text{mm}$.

Műszaki leírás

Típus	GGG
Lapvastagság S	6.35 mm
Sarokrádiusz	0,8 mm
Előtolás f_z / fog	0,23 mm
Váltólapka ISO kód	XNEX 080608
Minőség	HB7710
Szerszámanyag	Keményfém

Maximális fogásmélység $a_{p,max}$	4 mm
Cserék / élek száma	6
Bevonat	bevonattal
Termék fajtája	Váltólapka maráshoz

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V_c	ISO kód
Acél < 900 N/mm ²	alkalmas	240 m/min	P
Acél < 1100 N/mm ²	alkalmas	200 m/min	P
Acél < 1400 N/mm ²	alkalmas	180 m/min	P
GGG	alkalmas	290 m/min	K
Nedvesen maximum	feltételesen alkalmas		
Száraz	alkalmas		