

**Sarokmaró 90° MEC17, Hengeres szár, Ø D / élek száma Z: 40/4Lmm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	227500 40/4L
GTIN	4960664396207
Árucikk kategória	250

Leírás**Kivitel:**

A hosszú vágóélek rendkívül nagy fogásmélységet tesznek lehetővé. Alacsony számú élek.

Műszaki leírás

Maximális fogásmélység $a_{p,max}$	15,7 mm
Kinyúlási hossz L_1	50 mm
Váltólapka csavar	229709 (T15; 3,5 Nm)
Vágóél $\varnothing D_c$	40 mm
Hozzávaló váltólapka	BDMT 170408
Szár $\varnothing D_s$ h6	32 mm
Teljes hossz L_{ges}	150 mm
Vágóélek száma Z	4
Ferde bemarási hossz L az α_{max} -hoz	31,6 mm
Interpolációs marás $\varnothing D_{max}$	78 mm
Interpolációs marás $\varnothing D_{min}$	73 mm
Ferde bemarási szög α_{max}	0,45 fok
$\varnothing D_3$	33 mm
Szárkivitel	Hengeres szár

Beállítási szög κ	90 fok
Marási felhasználási	Sarokmarás
Marási felhasználási	Ferde bemarkás
Marási felhasználási	horonymarás
belső hűtés	igen
Termék fajtája	Sarokmaró

Tartozék

Szorítócsavar	229709
---------------	--------