

mimatic
Tool Systems**Fűrészlap PolySAW-G Szélesség ap = 1 mm, TiAlN, Ø D: 32mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	218222 32
GTIN	2050001736956
Árucikk kategória	29C

Leírás**Kivitel:**

Vágáshoz, fűrészeléshez és horonykészítéshez.
A PolySAW-G-vel a fenéig lehet dolgozni.

Figyelem:

Alkalmazási irányértékek, ha a_e max.

Műszaki leírás

Lapkaszélesség E	6 mm
Fogásmélység $a_{e\ max}$ műveletenként	7,6 mm
Ø D	32 mm
Alaptartó típus	09/16
Vágóélek száma Z	16
Szár	furattal
Bevonat	TiAlN

Előtolás f_z	0,02 mm
Alapanyag	VHM
Termék fajtája	Forgácsoló betét maráshoz

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V_c	ISO kód
Alu műanyagok	alkalmas	600 m/min	N
Alu (rövid forgácsú)	alkalmas	500 m/min	N
Alu > 10% Si	alkalmas	400 m/min	N
Nedvesen maximum	alkalmas		
Száraz	feltételesen alkalmas		

Tartozék

AlaptartóWeldon szár Típus 09/16	218205 09/16
----------------------------------	--------------