



Akkus lemezcsipkedő, Típus: M12FNB16-0



Rendelési adatok

Rendelés száma	078105 M12FNB16-0
GTIN	4058546374112
Árucikk kategória	03L

Leírás

Kivitel:

Rendkívül könnyű akkus lemezcsipkedő Auto-Control indítási funkcióval (a vágási sebesség lassan indul az indítás után), max. 168 mm-es munkamélységhez.

· **Szerszám nélküli vágásirány váltás 90°-os lépésekben.**

Tartalom:

Akku és töltőkészülék nélküli, kartonban.

2 matrica tartót tartalmaz hosszú és rövid kivitelben.

Figyelem:

Hozzávaló tartalék akkumulátorokat és töltőkészülékeket a 073808 – 073840 sz. alatt talál.

Műszaki leírás

Akkumulátor-feszültség	12 V
Energiaellátás	Akkus
Max. vibráció EN szerint	1,5 m/s ²
Fogásszélesség	5 mm

Súly	1 kg
Akkumulátor típus	Lítium-ion
A tartalmazott akkumulátorok száma	0
Hozzávaló akkumulátor – szállító/akku típus/feszültség	Milwaukee B 12 V típus
Hozzávaló akkumulátor – szállító/akku típus/feszültség	Milwaukee HB 12 V típus
Legkisebb görbület sugara	40,7 mm
maximális forgácsolási teljesítmény acélban	1,6 mm
maximális forgácsolási teljesítmény alumíniumban	2,1 mm