

Garant**GARANT Softcut® sarokmaró 90° MTC hosszú, Hengeres szár, Ø D / élek száma
Z: 32/3mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	215157 32/3
GTIN	4045197349248
Árucikk kategória	210

Leírás**Kivitel:**

Precíziós sarokmaró egyenlőtlen osztással a rezgésmentes járás, maximális precizitás és vágási teljesítmény érdekében. Nagyteljesítményű váltólapkás sarokmarók **csökkentett forgácsoló erős geometriával MTC alkalmazáshoz instabil körülmények között, vagy alacsony hajtásteljesítményű gépeken.**

Belső hűtés nélkül.

Felhasználás:

Nagy mélységű sarokmaráshoz, telibemaráshoz is. Univerzálisan használható minden acél alapanyaghoz, valamint rozsdamentes és saválló acélokhoz.

Speciálisan **MTC (Multi Task Cutting)** alkalmazáshoz új generációs eszterga-/ maróközpontokon (MTM).

Figyelem:

A **211750 sz. 3,8 méretű** GARANT TQ nyomaték-csavarhúzó a **674252 sz. 15IP** méretű pengével használja.

3,1 mm-nél nagyobb rádiuszú váltólapkák használata esetén a lapkafészket módosítani kell.

Műszaki leírás

Hozzávaló váltólapka	AP.. 1805..
Vágóél Ø D _c	32 mm
Szár Ø D _s h ₆	32 mm
Teljes hossz L _{ges}	250 mm
Váltólapka csavar készlet	219824 (15IP; 3,8 Nm)

Kinyúlási hossz L_1	50 mm
Vágóélek száma Z	3
Ferde bemarási hossz L az α_{\max} -hoz	23,95 mm
Interpolációs marás $\varnothing D_{\max}$	62 mm
Interpolációs marás $\varnothing D_{\min}$	58 mm
Interpolációs marás a_p	1 mm
Ferde bemarási szög α_{\max}	1,2 fok
Sorozat	Softcut®
$\varnothing D_3$	26 mm
Szárkivitel	Hengeres szár
Beállítási szög κ	90 fok
Marási felhasználási	Sarokmarás
Marási felhasználási	Körmarás
Marási felhasználási	Ferde bemarás
Élek felosztása	egyenlőtlen
belső hűtés	nem
Forgácsolási stratégia	MTC
Szerszámcsere	PowerCard
Termék fajtája	Sarokmaró

Tartozék

Váltólapka csavar készlet 10 darabos	219824
Nyomaték-csavarhúzó, fixen beállítva Beállított nyomaték 3,8 Nm	211750 3,8
PrecisionBit Torx Plus®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx Plus® profil 15IP	674252 15IP