

Garant**Performance hidroplasztikus befogó Master Chuck, ADB alak, BT 40 rövid,
Befogási ØD1: 20mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	303480 20
GTIN	4067263265580
Árucikk kategória	31A

Leírás**Kivitel:**

- Különösen alkalmas nagy dinamikájú marási felhasználáshoz.
- FEM (Finite-Elemente-Methode) által optimalizált külső kontúr -> robusztus a max. merevség, a nagyobb szerszámélettartam, nagyobb időegység alatt leválasztott forgáscmennyiség, minden megmunkálási stratégiához megfelelő.
- RFID / Balluffchip furattal.
- Axiális hosszúság-beállítás, állítási út 10mm.
- Szűkítőhüvelyek használata lehetséges.
- 170°C-ig 4 órán át hőálló.
- Akár 10x több befogási művelet is lehetséges a standard hidroplasztikus befogóhoz képest.
- A szorítócsavarnak nagyon alacsony a meghúzási nyomatéka - egyszerű kezelés.
- Szabadalmaztatott új hidroplasztikus befogó - megbízható és tartós, prémium körfutás.

Felhasználás:

Univerzálisan nagyolási és simítási műveletekhez készült. h6 szártűrésű szerszámok befogásához.

Tartalom:

Keresztmarkolatú hatszögműkulcs.

Opcionális tartozék:

Kúpvonócsap (AB) 308600 – 308802 sz., AB szorítókulcs 308820 – 308835 sz., szűkítőpersely 302135 – 302187 sz.

Műszaki leírás

A-méret kinyúlási hossz	72,5 mm
Befogási Ø D ₁	20 mm
Külső Ø D	49 mm
Ø D ₂	38 mm
Befogó	BT 40 rövid
Befogó szabvány	JIS B6339
Befogó szabvány	JIS B6339
Alak	ADB
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám	G 2,5, 25000 min ⁻¹ -nél
Körfutási pontosság	≤ 3 µm
Forgácsolási stratégia	HPC
Forgácsolási stratégia	HSC
Balluffchip furat	igen
Hűtőcsatorna furat	nem
Termék fajtája	Hidroplasztikus szerszámbefogó