

Garant**GARANT Softcut® sarokmaró 90° MTC, furattal, Ø D / élek száma Z: 100/7mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	215160 100/7
GTIN	4045197349354
Árucikk kategória	210

Leírás**Kivitel:**

Precíziós sarokmaró egyenlőtlen osztással a rezgésmentes járás, maximális precizitás és vágási teljesítmény érdekében. Nagy teljesítményű váltólapkás sarokmarók **csökkentett forgácsoló erős geometriával MTC alkalmazáshoz instabil körülmények között, vagy alacsony hajtásteljesítményű gépeken.**

Felhasználás:

Nagy mélységű sarokmaráshoz, telibemaráshoz is. Univerzálisan használható minden acél alapanyaghoz, valamint rozsdamentes és saválló acélokhoz.

Speciálisan **MTC (Multi Task Cutting)** alkalmazáshoz új generációs eszterga-/ maróközpontokon **(MTM).**

Figyelem:

A **211750 sz. 3,8 méretű** GARANT TQ nyomaték-csavarhúzó a **674252 sz. 15IP** méretű pengével használja.

3,1 mm-nél nagyobb rádiuszú váltólapkák használata esetén a lapkafészket módosítani kell.

Műszaki leírás

Váltólapka csavar készlet	219808 (15IP; 3,8 Nm)
---------------------------	-----------------------

Vágóél $\varnothing D_c$	100 mm
Teljes hossz L_{ges}	50 mm
Hozzávaló váltólapka	AP.. 1805..
Felfogó furat \varnothing	32 mm
Vágóélek száma Z	7
Ferde bebarási szög α_{max}	0,31 fok
Interpolációs marás a_p	0,85 mm
Ferde bebarási hossz L az α_{max} -hoz	91,95 mm
Interpolációs marás $\varnothing D_{min}$	194 mm
Interpolációs marás $\varnothing D_{max}$	198 mm
Sorozat	Softcut®
$\varnothing D_3$	94 mm
Szárkivitel	furattal
Beállítási szög κ	90 fok
Marási felhasználási	Sarokmarás
Marási felhasználási	Körmarás
Marási felhasználási	Ferde bebarás
Élek felosztása	egyenlőtlen
belső hűtés	igen
Forgácsolási stratégia	MTC
Szerszámcsere	PowerCard
Termék fajtája	Sarokmaró

Tartozék

Váltólapka csavar készlet 10 darabos	219808
PrecisionBit Torx Plus®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx Plus® profil 15IP	674252 15IP
	211750 3,8

Nyomaték-csavarhúzó, fixen beállítva Beállított nyomaték
3,8 Nm
