

Garant**Sík- / sarokmaró 90°, Weldon szár, Ø D / élek száma Z: 25/2mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	215045 25/2
GTIN	4045197221674
Árucikk kategória	210

Leírás**Kivitel:**

Edzett speciális szerszámacélból a kis vibrációjú járás és a hosszú használat érdekében. A kimondottan síkvágóél következtében igen jó felületek érhetők el.

Figyelem:

Ahhoz, hogy mind a **4 vágóélt** használni lehessen, a váltólapkát **mindig a megadott irányba kell elforgatni.**

A **211750 sz. 2,2 méretű** GARANT TQ nyomaték-csavarhúzó a **674252 sz. 9IP** méretű pengével használja.

Műszaki leírás

Teljes hossz L_{ges}	105 mm
Kinyúlási hossz L_1	31 mm
Váltólapka csavar készlet	219810 (9IP; 2,2 Nm)
Szár Ø D_s h6	25 mm
Vágóél Ø D_c	25 mm
Hozzávaló váltólapka	SOMT 09T304
Vágóélek száma Z	2
Szárkivitel	Weldon szár
Beállítási szög κ	90 fok
Marási felhasználási	Sarokmarás

Élek felosztása	egyenlőtlen
belső hűtés	igen
Szerszámcsere	PowerCard
Termék fajtája	Sarokmaró

Tartozék

PrecisionBit Torx Plus®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx Plus® profil 9IP	674252 9IP
Nyomaték-csavarhúzó, fixen beállítva Beállított nyomaték 2,2 Nm	211750 2,2
Váltólapka csavar készlet10 darabos	219810