

**mimatic**  
Tool Systems**Fűrészlap PolySAW-G Szélesség  $a_p = 1,5$  mm, TiAlN,  $\varnothing$  D: 40mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	218226 40
GTIN	2050001737373
Árucikk kategória	29C

**Leírás****Kivitel:**

Vágáshoz, fűrészeléshez és horonykészítéshez.  
A PolySAW-G-vel a fenéig lehet dolgozni.

**Figyelem:**

Alkalmazási irányértékek, ha  $a_e$  max.

**Műszaki leírás**

Fogásmélység $a_{e\ max}$ műveletenként	10,5 mm
$\varnothing$ D	40 mm
Alaptartó típus	11/18
Lapkaszélesség E	6 mm
Vágóélek száma Z	20
Szár	furattal
Bevonat	TiAlN

Előtolás $f_z$	0,025 mm
Alapanyag	VHM
Termék fajtája	Forgácsoló betét maráshoz

## Felhasználói adatok

	Felhasználás	$V_c$	ISO kód
Alu műanyagok	alkalmas	600 m/min	N
Alu (rövid forgácsú)	alkalmas	500 m/min	N
Alu > 10% Si	alkalmas	400 m/min	N
Nedvesen maximum	alkalmas		
Száraz	feltételesen alkalmas		

## Tartozék

AlaptartóWeldon szár Típus 11/18	218205 11/18
----------------------------------	--------------