

mimatic
Tool Systems**Fűrészlap PolySAW-G Szélesség ap = 1,5 mm, TiAlN, Ø D: 50mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	218226 50
GTIN	2050001737168
Árucikk kategória	29C

Leírás**Kivitel:**

Vágáshoz, fűrészeléshez és horonykészítéshez.
A PolySAW-G-vel a fenéig lehet dolgozni.

Figyelem:

Alkalmazási irányértékek, ha a_e max.

Műszaki leírás

Alaptartó típus	13/21
Fogásmélység $a_{e\ max}$ műveletenként	14,2 mm
Ø D	50 mm
Lapkaszélesség E	6 mm
Vágóélek száma Z	20
Szár	furattal
Bevonat	TiAlN

Előtolás f_z	0,025 mm
Alapanyag	VHM
Termék fajtája	Forgácsoló betét maráshoz

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V_c	ISO kód
Alu műanyagok	alkalmas	600 m/min	N
Alu (rövid forgácsú)	alkalmas	500 m/min	N
Alu > 10% Si	alkalmas	400 m/min	N
Nedvesen maximum	alkalmas		
Száraz	feltételesen alkalmas		

Tartozék

AlaptartóWeldon szár Típus 13/21	218205 13/21
----------------------------------	--------------