

Garant**T-horonymaró, Weldon szár, Ø D / Zeff: 32/2mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	218300 32/2
GTIN	4045197608086
Árucikk kategória	210

Leírás**Kivitel:**

Szármaró befogó felülettel és belső hűtéssel. A működő részen erősen vékonyított a legszűkebb horonyba való bevezetés érdekében. Korrozógátló felületkezelés.

Felhasználás:

Horonykészítéshez és reteszhorony maráshoz DIN 650 szerint.

Figyelem:

Elsősorban belső hűtéssel dolgozzon az optimális forgácselvezetés biztosítása érdekében. A **211750 sz. 3,0 méretű** GARANT TQ nyomaték-csavarhúzózt a **674252 sz. 15IP** méretű pengével használja.

Műszaki leírás

Hozzávaló váltólapka	SP.T 09T308
Váltólapka csavar készlet	219841 (15IP; 3,0 Nm)
Gallér Ø d ₁	17 mm
Vágóél Ø D _c	32 mm
Teljes hossz L _{ges}	88 mm
Szár Ø D _s h6	20 mm
Horonymagasság a _p	14 mm
Effektív élek száma Z _{eff}	2
Kinyúlási hossz L ₁	38 mm

Sarokletörés szöge	90 fok
Váltólapkák száma	4
Szárkivitel	Weldon szár
belső hűtés	igen
Szerszámcsere	PowerCard
Termék fajtája	Horonymaró

Tartozék

Nyomaték-csavarhúzó, fixen beállítva Beállított nyomaték 3,0 Nm	211750 3,0
Váltólapka csavar készlet 10 darabos	219841
PrecisionBit Torx Plus®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx Plus® profil 15IP	674252 15IP