

**Garant****T-horonymaró, Weldon szár, Ø D / Zeff: 40/2mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	218300 40/2
GTIN	4045197608093
Árucikk kategória	210

**Leírás****Kivitel:**

Szármaró befogó felülettel és belső hűtéssel. A működő részen erősen vékonyított a legszűkebb horonyba való bevezetés érdekében. Korrozógátló felületkezelés.

**Felhasználás:**

Horonykészítéshez és reteszhorony maráshoz DIN 650 szerint.

**Figyelem:**

Elsősorban belső hűtéssel dolgozzon az optimális forgácselvezetés biztosítása érdekében. A **211750 sz. 3,0 méretű GARANT TQ** nyomaték-csavarhúzó a **674252 sz. 15IP** méretű pengével használja.

**Műszaki leírás**

Horonymagasság $a_p$	17 mm
Vágóél $\varnothing D_c$	40 mm
Szár $\varnothing D_s$ h6	25 mm
Kinyúlási hossz $L_1$	50 mm
Hozzávaló váltólapka	SP.T 09T308
Teljes hossz $L_{ges}$	108 mm
Váltólapka csavar készlet	219841 (15IP; 3,0 Nm)
Gallér $\varnothing d_1$	21 mm
Effektív élek száma $Z_{eff}$	2

Sarokletörés szöge	90 fok
Váltólapkák száma	4
Szárkivitel	Weldon szár
belső hűtés	igen
Szerszámcsere	PowerCard
Termék fajtája	Horonymaró

## Tartozék

Nyomaték-csavarhúzó, fixen beállítva Beállított nyomaték 3,0 Nm	211750 3,0
Váltólapka csavar készlet 10 darabos	219841
PrecisionBit Torx Plus®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx Plus® profil 15IP	674252 15IP