

Garant**Homloktórusz marófej belső hűtéssel, HB730, Ø D h10: 25mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	210310 25
GTIN	4045197523297
Árucikk kategória	21M

Leírás**Figyelem:**

$a_{p\max}$ – feltétlenül vegye figyelembe! Az alkalmazási ajánlás (v_c és f_z) $a_{p\max}$ értékre is érvényes.

Műszaki leírás

Élhossz L_2	19 mm
Maximális fogásmélység $a_{p\max}$ acélban $< 900 \text{ N/mm}^2$	1,25 mm
Programozási rádiusz R_p	4,594 mm
Forgácsoló fej Ø D	25 mm
Fejhossz l	32 mm
Sarokrádiusz	3,75 mm
Előtolás f_z acélban $< 900 \text{ N/mm}^2$	1,3 mm
Befogó mérete	24 mm
Vágóélek száma Z	5
Minőség	HB730
Szerszámanyag	VHM
Szabvány	Gyári szabvány
Típus	N

Spirálszög	45 fok
Fogásvételi irány	Vízszintes és ferde
Fogásszélesség ae marási műveleteknél	Teli horony fogásmélység 1×D
Forgácsolási stratégia	HPC
belső hűtés	igen
Szárkivitel	GARANT TopCut
Termék fajtája	Forgácsoló betét maráshoz

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V _c	ISO kód
Acél < 500 N/mm ²	alkalmas	210 m/min	P
Acél < 750 N/mm ²	alkalmas	170 m/min	P
Acél < 900 N/mm ²	alkalmas	150 m/min	P
Acél < 1100 N/mm ²	alkalmas	130 m/min	P
Acél < 1400 N/mm ²	feltételesen alkalmas	110 m/min	P
Acél < 55 HRC	feltételesen alkalmas	50 m/min	H
Acél < 60 HRC	feltételesen alkalmas	40 m/min	H
INOX < 900 N/mm ²	alkalmas	80 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	feltételesen alkalmas	50 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	feltételesen alkalmas	80 m/min	S
GG(G)	alkalmas	160 m/min	K
Olaj	feltételesen alkalmas		
Nedvesen maximum	alkalmas		
Nedvesen minimum	feltételesen alkalmas		
Száraz	feltételesen alkalmas		
Levegő	alkalmas		

Tartozék

Szerelőkulcs Típus 21X5	219987 21X5
Feltűzhető adapter nyomatékkulcshoz Típus 21X5	219986 21X5