

**Nagy előtolású maró 7792VX, furattal, Ø D / élek száma Z: 125/11mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	221908 125/11
GTIN	4059782503953
Árucikk kategória	28R

**Leírás****Leírás:**

A váltólapkák egyedülálló konstrukciója, valamint azok fogásvételi szöge a marótestben jelentősen csökkenti a radiális erőket és azokat axiális irányba elvezeti. Különösen vastag váltólapkák 4 éllel a legnehezebb felhasználásokhoz és a magas szintű gazdaságosság érdekében. A szerszám különleges előnyökkel rendelkezik síkmarásnál és reteszhorony marásnál, és a köszörült Wiper éllel mind üregmarási, mind simítási műveletekhez alkalmas.

**Műszaki leírás**

Vágóél Ø D <sub>c</sub>	125 mm
Ø D <sub>3</sub>	104 mm
Hozzávaló váltólapka	XD.. 1205
Maximális fogásmélység a <sub>p,max</sub>	2,5 mm
Váltólapka méret	12
Felfogó furat Ø	40 mm
Váltólapka csavar	229919 (T15; 3,1Nm)

Teljes hossz $L_{ges}$	63 mm
Vágóélek száma Z	11
belső hűtés	igen
Interpolációs marás $\varnothing D_{min}$	229 mm
Interpolációs marás $\varnothing D_{max}$	248 mm
Ferde bebarási hossz L az $\alpha_{max}$ -hoz	103,3 mm
Ferde bebarási szög $\alpha_{max}$	0,17 fok
Beállítási szög $\kappa$	12 fok
Fz helikális	0,7
Szárkivitel	furattal
Marási felhasználási	Ferde bebarás
Marási felhasználási	horonymarás
Marási felhasználási	Üregmarás
Forgácsolási stratégia	HPC
Termék fajtája	Másolómaró

## Tartozék

Szorítócsavar	229919
---------------	--------