


**Garant****Gépi menetfúró B alak, gőzölt, M: M4****Rendelési adatok**

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma    | GG2150 M4     |
| GTIN              | 4067263086024 |
| Árucikk kategória | GGN           |

**Leírás****Kivitel:****Mint a 132150 sz.**

Különösen stabil forma.

**Készremunkáló szakasz kenőhornyokkal**, de forgácshornyok nélkül. **B alakú elővágás erős terelőélel.****Előny:****Optimális önmegvezetés** és a visszafutásnál **nincs forgácsleválasztás.****Műszaki leírás**

|                      |         |
|----------------------|---------|
| Menetmélység         | 12 mm   |
| Forgácshornyok száma | 3       |
| Szabvány             | DIN 371 |
| Menetemelkedés       | 0,7 mm  |
| Szár négyszög □      | 3,4 mm  |
| Magfurat Ø           | 3,3 mm  |
| Szerszámanyag        | HSS E   |
| Tartalom             | 10      |

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Szár Ø D <sub>s</sub>      | 4,5 mm                                  |
| Teljes hossz L             | 63 mm                                   |
| Tűrés osztály              | ISO 2X 6HX                              |
| Menetfajta                 | M                                       |
| Menetméret                 | M4                                      |
| Vágóélek száma Z           | 3                                       |
| Menet Ø                    | 4 mm                                    |
| Bevonat                    | gőzölt                                  |
| Profilszög                 | 60 fok                                  |
| Menet szabvány             | DIN 13                                  |
| Bekezdő alak               | B                                       |
| Szár                       | Hengeres szár, h9-cel                   |
| belső hűtés                | nem                                     |
| Felhasználás furattípusnál | max. 3×D átmenő furatnál                |
| Vágásirány                 | jobbos                                  |
| Menetszerszám fajtája      | Gépi menetfúró dinamikus megmunkáláshoz |
| Színes gyűrű               | kék                                     |
| Termék fajtája             | Menetfúró                               |

## Felhasználói adatok

|                              | Felhasználás          | V <sub>c</sub> | ISO kód |
|------------------------------|-----------------------|----------------|---------|
| Alu (rövid forgácsú)         | feltételesen alkalmas | 13 m/min       | N       |
| Acél < 500 N/mm <sup>2</sup> | alkalmas              | 15 m/min       | P       |
| Acél < 750 N/mm <sup>2</sup> | alkalmas              | 15 m/min       | P       |
| Acél < 900 N/mm <sup>2</sup> | feltételesen alkalmas | 15 m/min       | P       |
| INOX < 900 N/mm <sup>2</sup> | alkalmas              | 6 m/min        | M       |
| CuZn                         | feltételesen alkalmas | 13 m/min       | N       |
| Olaj                         | alkalmas              |                |         |

Nedvesen maximum feltételesen alkalmas

---

## Tartozék

Gépi menetfúróB alak M M4

132150 M4