



HOLEX Clever Tap gépi menetfúró, bevonat nélkül, M: M5



Rendelési adatok

Rendelés száma	GG5255 M5
GTIN	4067263090618
Árucikk kategória	GGN

Leírás

Kivitel:**Mint a 135255 sz.****HOLEX Clever Tap:**

Stabil menetfúró hagyományos standard felhasználáshoz. Kiváló minőségű HSS-E szerszámanyag és geometria acél anyagokhoz. Felület: bronz színre felületkezelt menetprofil.

Műszaki leírás

Szerszámanyag	HSS E
Vágóélek száma Z	3
Magfurat Ø	4,2 mm
Menet Ø	5 mm
Szabvány	DIN 376
Menetméret	M5
Menetmélység	12,5 mm
Szár Ø D _s	6 mm
Teljes hossz L	70 mm
Tűrés osztály	ISO 2 6H

Forgácshornyok száma	3
Menetfajta	M
Tartalom	10
Szár négyszög □	4,9 mm
Menetemelkedés	0,8 mm
Bevonat	bevonat nélkül
Profilszög	60 fok
Menet szabvány	DIN 13
Bekezdő alak	C
Spirálszög	40 fok
Szár	Hengeres szár, h9-cel
belső hűtés	nem
Felhasználás furattípusnál	max. 2×D zsákfuratnál
Vágásirány	jobbos
Menetszerszám fajtája	Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz
Színes gyűrű	nincs
Sorozat	CleverTap
Termék fajtája	Menetfúró

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V _c	ISO kód
Alu	feltételesen alkalmas	13 m/min	N
Alu (rövid forgácsú)	feltételesen alkalmas	13 m/min	N
Acél < 500 N/mm ²	alkalmas	12 m/min	P
Acél < 750 N/mm ²	alkalmas	12 m/min	P
Acél < 900 N/mm ²	feltételesen alkalmas	6 m/min	P
Olaj	alkalmas		
Nedvesen maximum	alkalmas		

Tartozék

HOLEX Clever Tap gépi menetfúró M M5

135255 M5