

**HOLEX****HOLEX Clever Tap gépi menetfúró, bevonat nélkül, M: M8****Rendelési adatok**

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma    | GG5255 M8     |
| GTIN              | 4067263090632 |
| Árucikk kategória | GGN           |

**Leírás****Kivitel:****Mint a 135255 sz.****HOLEX Clever Tap:**

Stabil menetfúró hagyományos standard felhasználáshoz. Kiváló minőségű HSS-E szerszámanyag és geometria acél anyagokhoz. Felület: bronz színre felületkezelt menetprofil.

**Műszaki leírás**

|                     |          |
|---------------------|----------|
| Vágóélek száma Z    | 3        |
| Szabvány            | DIN 376  |
| Teljes hossz L      | 90 mm    |
| Menetméret          | M8       |
| Magfurat Ø          | 6,8 mm   |
| Forgácshornok száma | 3        |
| Tartalom            | 10       |
| Menetmélység        | 20 mm    |
| Tűrés osztály       | ISO 2 6H |
| Szár négyszög □     | 6,2 mm   |

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Szerszámanyag              | HSS E                                     |
| Menetfajta                 | M   |
| Szár $\varnothing D_s$     | 8 mm                                      |
| Menetemelkedés             | 1,25 mm                                   |
| Menet $\varnothing$        | 8 mm                                      |
| Bevonat                    | bevonat nélkül                            |
| Profilszög                 | 60 fok                                    |
| Menet szabvány             | DIN 13                                    |
| Bekezdő alak               | C   |
| Spirálszög                 | 40 fok                                    |
| Szár                       | Hengeres szár, h9-cel                     |
| belső hűtés                | nem                                       |
| Felhasználás furattípusnál | max. 2xD zsákfuratnál                     |
| Vágásirány                 | jobbos                                    |
| Menetszerszám fajtája      | Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz |
| Színes gyűrű               | nincs                                     |
| Sorozat                    | CleverTap                                 |
| Termék fajtája             | Menetfúró                                 |

## Felhasználói adatok

|                              | Felhasználás          | $V_c$    | ISO kód |
|------------------------------|-----------------------|----------|---------|
| Alu                          | feltételesen alkalmas | 13 m/min | N       |
| Alu (rövid forgácsú)         | feltételesen alkalmas | 13 m/min | N       |
| Acél < 500 N/mm <sup>2</sup> | alkalmas              | 12 m/min | P       |
| Acél < 750 N/mm <sup>2</sup> | alkalmas              | 12 m/min | P       |
| Acél < 900 N/mm <sup>2</sup> | feltételesen alkalmas | 6 m/min  | P       |
| Olaj                         | alkalmas              |          |         |
| Nedvesen maximum             | alkalmas              |          |         |

---

## Tartozék

HOLEX Clever Tap gépi menetfúró M M8

135255 M8