


HOLEX**HOLEX Clever Tap gépi menetfúró, bevonat nélkül, M: M12****Rendelési adatok**

Rendelés száma	GG5255 M12
GTIN	4067263090656
Árucikk kategória	GGN

Leírás**Kivitel:****Mint a 135255 sz.****HOLEX Clever Tap:**

Stabil menetfúró hagyományos standard felhasználáshoz. Kiváló minőségű HSS-E szerszámanyag és geometria acél anyagokhoz. Felület: bronz színre felületkezelt menetprofil.

Műszaki leírás

Vágóélek száma Z	3
Menet Ø	12 mm
Tartalom	10
Teljes hossz L	110 mm
Tűrés osztály	ISO 2 6H
Magfurat Ø	10,2 mm
Menetfajta	M
Menetméret	M12
Szerszámanyag	HSS E
Forgácshornyok száma	3

Szár Ø D _s	9 mm
Menetemelkedés	1,75 mm
Szabvány	DIN 376
Szár négyszög □	7 mm
Menetmélység	30 mm
Bevonat	bevonat nélkül
Profilszög	60 fok
Menet szabvány	DIN 13
Bekezdő alak	C
Spirálszög	40 fok
Szár	Hengeres szár, h9-cel
belső hűtés	nem
Felhasználás furattípusnál	max. 2×D zsákfuratnál
Vágásirány	jobbos
Menetszerszám fajtája	Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz
Színes gyűrű	nincs
Sorozat	CleverTap
Termék fajtája	Menetfúró

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V _c	ISO kód
Alu	feltételesen alkalmas	13 m/min	N
Alu (rövid forgácsú)	feltételesen alkalmas	13 m/min	N
Acél < 500 N/mm ²	alkalmas	12 m/min	P
Acél < 750 N/mm ²	alkalmas	12 m/min	P
Acél < 900 N/mm ²	feltételesen alkalmas	6 m/min	P
Olaj	alkalmas		
Nedvesen maximum	alkalmas		

Tartozék

HOLEX Clever Tap gépi menetfúró M M12

135255 M12