


Garant**Gépi menetfúró, gőzölt, M: M12****Rendelési adatok**

Rendelés száma	GG5450 M12
GTIN	4067263090731
Árucikk kategória	GGN

Leírás**Kivitel:****Mint a 135450 sz.**Különösen stabil forma. **HSS-E****Műszaki leírás**

Magfurat Ø	10,2 mm
Tartalom	10
Teljes hossz L	110 mm
Menetemelkedés	1,75 mm
Szár Ø D _s	9 mm
Szár négyszög □	7 mm
Vágóélek száma Z	3
Menet Ø	12 mm
Menetmélység	24 mm
Forgácshornyok száma	3
Tűrés osztály	ISO 2 6H

Menetfajta	M
Szabvány	DIN 376
Menetméret	M12
Szerszámanyag	HSS E
Bevonat	gőzölt
Profilszög	60 fok
Menet szabvány	DIN 13
Bekezdő alak	C
Spirálszög	40 fok
Szár	Hengeres szár, h9-cel
belső hűtés	nem
Felhasználás furattípusnál	max. 2×D zsákfuratnál
Vágásirány	jobbos
Menetszerszám fajtája	Gépi menetfúró dinamikus megmunkáláshoz
Színes gyűrű	kék
Termék fajtája	Menetfúró

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V _c	ISO kód
Alu (rövid forgácsú)	feltételesen alkalmas	13 m/min	N
Acél < 500 N/mm ²	feltételesen alkalmas	15 m/min	P
Acél < 750 N/mm ²	feltételesen alkalmas	15 m/min	P
Acél < 900 N/mm ²	feltételesen alkalmas	15 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	alkalmas	6 m/min	M
CuZn	feltételesen alkalmas	13 m/min	N
Olaj	alkalmas		
Nedvesen maximum	feltételesen alkalmas		

Tartozék

Gépi menetfúró M M12

135450 M12