


**Garant****Gépi menetfúró, gőzölt, M: M10****Rendelési adatok**

Rendelés száma	GG5450 M10
GTIN	4067263090724
Árucikk kategória	GGN

**Leírás****Kivitel:****Mint a 135450 sz.**Különösen stabil forma. **HSS-E****Műszaki leírás**

Teljes hossz L	100 mm
Menetméret	M10
Magfurat Ø	8,5 mm
Szerszámanyag	HSS E
Menetemelkedés	1,5 mm
Szár Ø D <sub>s</sub>	10 mm
Tűrés osztály	ISO 2 6H
Szár négyszög □	8 mm
Menetfajta	M
Menet Ø	10 mm
Menetmélység	20 mm

Szabvány	DIN 371
Tartalom	10
Forgácshornokok száma	3
Vágóélek száma Z	3
Bevonat	gőzölt
Profilszög	60 fok
Menet szabvány	DIN 13
Bekezdő alak	C
Spirálszög	40 fok
Szár	Hengeres szár, h9-cel
belső hűtés	nem
Felhasználás furattípusnál	max. 2×D zsákfuratnál
Vágásirány	jobbos
Menetszerszám fajtája	Gépi menetfúró dinamikus megmunkáláshoz
Színes gyűrű	kék
Termék fajtája	Menetfúró

## Felhasználói adatok

	Felhasználás	V <sub>c</sub>	ISO kód
Alu (rövid forgácsú)	feltételesen alkalmas	13 m/min	N
Acél < 500 N/mm <sup>2</sup>	feltételesen alkalmas	15 m/min	P
Acél < 750 N/mm <sup>2</sup>	feltételesen alkalmas	15 m/min	P
Acél < 900 N/mm <sup>2</sup>	feltételesen alkalmas	15 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	6 m/min	M
CuZn	feltételesen alkalmas	13 m/min	N
Olaj	alkalmas		
Nedvesen maximum	feltételesen alkalmas		

## Tartozék

Gépi menetfúró M M10

135450 M10