


Garant**GARANT Diabolo VHM spirális sorjázó 90°, TiAlN, Ø h6 DC: 12Mmm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	GG8158 12M
GTIN	4067263091622
Árucikk kategória	GGN

Leírás**Kivitel:****Mint a 208158 sz.**

Speciálisan **keménymegmunkáláshoz** kifejlesztett sorjázó. A továbbfejleszt Diabolo bevonat még hosszabb élettartamot és a jobb felületminőséget tesz lehetővé.

Tűrés: **S méret = ±0,2 mm.**

Csúcsszög = ±5 szögperc.

Kitűnő felületminőség a 35° **spirálszögnek** köszönhetően. Extra hosszú sorjázó kitűnő sorjázási eredményekhez különösen nehezen hozzáférhető kontúroknál. Szerszámok hegy nélkül.

Felhasználás:

Munkadarabok élleinek **letörésére** és **sorjázására**, valamint **kontúrmunkákhoz** kiválóan alkalmas.

Műszaki leírás

Tartalom	5
Előtolás f_z acélban < 60 HRC	0,045 mm
Sorozat	Diabolo
Szár	DIN 6535 HA, h6-tal

Szár Ø D _s	12 mm
Nagy Ø D ₂	12 mm
Kis Ø D ₃	6 mm
Fogak száma Z	6
Sarokletörés szöge	45 fok
Vágóél Ø D _c	12 mm
Élletörő marás	45 fok
Teljes hossz L	120 mm
Méret S	4,2 mm
Bevonat	TiAlN
Szerszámanyag	VHM
Szabvány	Gyári szabvány
Típus	H
Tűrés névleges Ø	h6
Spirálszög	35 fok
Fogásvételi irány	Vízszintes és ferde
Kúpsüllyesztő csúcshöszög	90 fok
belső hűtés	nem
Szártűrés	h6
Színes gyűrű	piros
Termék fajtája	Sorjázó

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V _c	ISO kód
Acél < 1100 N/mm ²	feltételesen alkalmas	140 m/min	P
Acél < 1400 N/mm ²	alkalmas	120 m/min	P
Acél < 55 HRC	alkalmas	100 m/min	H
Acél < 60 HRC	alkalmas	90 m/min	H
Acél < 65 HRC	alkalmas	60 m/min	H

Acél < 67 HRC	alkalmas	35 m/min	H
Nedvesen minimum	feltételesen alkalmas		
Száraz	alkalmas		
Levegő	alkalmas		

Tartozék

GARANT Diabolo VHM spirális sorjázó90° Ø h6 DC 12M mm	208158 12M
---	------------