


Garant**VHM HPC saroklekerekítő maró kedvezményes csomagban, 5 darab, Rádiusz r: 1mm**

Rendelési adatok

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | GG8023 1 |
| GTIN | 4067263092131 |
| Árucikk kategória | GGN |

Leírás

Kivitel:**Mint a 208023 sz.****Egyenes hornyú, profiltorzulás nélkül.**Tűrés: r méret = $\pm 0,01$ mm.**Felhasználás:****Kontúros élék** lekerekítéséhez és sorjázásához.**Tartalma:**

5 darab.

Műszaki leírás

| | |
|--|----------|
| Rádiuszmarás | Előre |
| Forgácsolási stratégia | HPC |
| Kis $\varnothing D_3$ | 6 mm |
| Előtolás f_z szélezéshez acélban < 900 N/mm ² | 0,025 mm |
| Nagy $\varnothing D_2$ | 8 mm |

| | |
|------------------------|-----------------------|
| Szár $\varnothing D_s$ | 8 mm |
| Rádiusz r | 1 mm |
| Élhossz L_c | 1 mm |
| Fogak száma Z | 6 |
| Teljes hossz L | 70 mm |
| Bevonat | TiAlN |
| Szerszámanyag | VHM |
| Szabvány | Gyári szabvány |
| Típus | N |
| Rádiuszkontúr tűrés | $\pm 0,01$ |
| Fogásvételi irány | vízszintes |
| Szár | DIN 6535 HA, h6-tal |
| belső hűtés | nem |
| Szártűrés | h6 |
| Színes gyűrű | nincs |
| Termék fajtája | Saroklekerekítő marók |

Felhasználói adatok

| | Felhasználás | V_c | ISO kód |
|-------------------------------|--------------|-----------|---------|
| Alu műanyagok | alkalmas | 800 m/min | N |
| Alu (rövid forgácsú) | alkalmas | 600 m/min | N |
| Alu > 10% Si | alkalmas | 400 m/min | N |
| Acél < 500 N/mm ² | alkalmas | 200 m/min | P |
| Acél < 750 N/mm ² | alkalmas | 180 m/min | P |
| Acél < 900 N/mm ² | alkalmas | 170 m/min | P |
| Acél < 1100 N/mm ² | alkalmas | 100 m/min | P |
| INOX < 900 N/mm ² | alkalmas | 90 m/min | M |
| INOX > 900 N/mm ² | alkalmas | 80 m/min | M |
| Uni | alkalmas | | |

| | |
|------------------|-----------------------|
| Nedvesen maximum | alkalmas |
| Nedvesen minimum | feltételesen alkalmas |
| Száraz | alkalmas |
| Levegő | alkalmas |

Szolgáltatások

| | |
|-------------------------|-----------|
| Szárköszörülés Típus HB | 129100 HB |
|-------------------------|-----------|

Tartozék

| | |
|--|----------|
| VHM saroklekerekítő maróHPC Rádiusz r 1 mm | 208023 1 |
|--|----------|